



EQUIPOS COMPACTOS INDUSTRIALES SPLIT

APTOS PARA INTemperie



COMPRESOR HERMETICO L'UNITE HERMETIQUE Ó COPELAND SCROLL
(SEGÚN MODELO)



WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Diseño para intemperie



U.C. Bajo peso, fácil Transp.



Bajo nivel sonoro



Compr. Hermético L'Unité
Hermetique ó Copeland Scroll
(Según modelo)



Ciclo de trabajo
automático, programable.



Reducida carga,
refrigerante ecológico



Desescarche automático por
resistencias eléctricas



Presostatos de seguridad
en Alta y Baja Presión



Bornera para conexión
de luz de cámara



Resistencia eléctrica flexible en
Cañería de desagüe



Descarga al exterior de agua
por desescarche



Manómetro de Alta y Baja
Presión



Guardamotor para protección del
Motocompresor



Cable para conexión
de Resistencia de Puerta




U.Cond. Precargadas con refrigerante
U. Evap. y Caños precargados S/Modelo



Cables de conexión entre U. Cond. y
U. Evap. suministrados
Caños suministrados según modelo



Control de presión de
condensación mediante
presóstato



CENTRAL ELECTRONICA Y CAPACIDAD WIFI

- Comando y Display a distancia con cable de 4mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Conexión para Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Conexión WIFI para monitoreo en tiempo real del equipo por medio de aplicación para Smartphone.

APLICACIÓN PARA LOS EQUIPOS COMPACTOS

Aplicación para el control y monitoreo de fácil interacción.

Monitorea el funcionamiento del equipo desde cualquier lugar y ahorra energía.



Nombre del dispositivo.

Se puede modificar desde el menú Dispositivos Asociados.

Set Point (SP).


Configurable desde el panel de control.

Descongelado (DF).

Indicador del proceso de descongelado.

Presostatos (CA).

Indicador de los presostatos de seguridad.



Temperatura.

Indica las fluctuaciones térmicas dentro de un margen de tiempo establecido.



Puerta (Door).

Indica el estado (abierto/cerrado) de la puerta de la cámara en tiempo real.

Temperatura (HA)

Indicador de alta temperatura de la cámara.

Guardamotor (DA)

Indicador de protección del compresor.



COMPATIBLE CON IOS/MACOS ANDROID Y WINDOWS

WWW.GOODCOLD.COM.AR

Rev. 02-26

MEDIA TEMPERATURA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

R-404A

Temp. Cámara (-5°C a +5°C)

MODELO	Tensión	Potencia Nominal	Forzadores Condens.		Ventilador Evaporador			Peso Kg	
	Volt	W	Nº x Ø (mm)	m³/h	Nº x Ø (mm)	m³/h	Proy. Mts.	U.C.	U.E.
TSIM0250M	220/1/50Hz	1.545	1x400	3300	2x300	2600	8	88	40
TSIM0250T	380/3/50Hz	1.525	1x400	3300	2x300	2600	8	88	40
TSIM0400T	380/3/50Hz	2.810	2x450	6700	2x350	3100	10	150	54
TSIM0500T	380/3/50Hz	4.400	2x500	13000	3x350	4650	12	180	70
TSIM0750T	380/3/50Hz	6.370	2x500	13000	3x450	4650	14	260	130
TSIM1000T	380/3/50Hz	7.150	2x500	12500	3x450	9200	14	290	150

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO

		TSIM0250M	TSIM0250T	TSIM0400T	TSIM0500T	TSIM0750T	TSIM1000T
Tcam	Tamb	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)
5°C	32°C	3900	3900	6000	8385	12300	16200
	40°C	3290	3290	5353	8084	10600	14200
0°C	32°C	3340	3340	5510	7870	10300	12900
	40°C	2700	2700	4710	6867	8750	11000
-5°C	32°C	2650	2650	4680	6680	8514	11438
	40°C	2010	2010	3800	5493	7794	10546

Tamb: Temperatura Ambiente

Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

Ø Caños de Conexión

MODELO	Alta	Baja	Desc.	Cañería
TSIM0250M	3/8"	5/8"	-	Provisto
TSIM0250T	3/8"	5/8"	-	Provisto
TSIM0400T	3/8"	7/8"	-	No Provisto
TSIM0500T	1/2"	7/8"	-	No Provisto
TSIM0750T	5/8"	1 1/8"	-	No Provisto
TSIM1000T	5/8"	1 1/8"	-	No Provisto

BAJA TEMPERATURA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

R-404A

Temp. Cámara (-15°C a -25°C)

MODELO	Tensión	Potencia Nominal	Ventilador Condens.		Ventilador Evaporador			Peso Kg	
	Volt	W	Nº x Ø (mm)	m³/h	Nº x Ø (mm)	m³/h	Proy. Mts.	U.C.	U.E.
TSIB0400T	380/3/50Hz	3.500	1x450	3900	2x300	2500	8	95	24
TSIB0600T	380/3/50Hz	4.400	2x450	3900	2x350	4540	14	150	70
TSIB0750T	380/3/50Hz	4.500	2x450	7800	3x350	6810	19	150	130
TSIB1000T	380/3/50Hz	5.620	2x450	7800	3x400	10200	19	160	150
TSIB1300T	380/3/50Hz	9.340	2x500	8500	3x400	10200	19	220	160
TSIB1500T	380/3/50Hz	9.750	2x500	8500	3x450	13800	20	230	180

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO

		TSIB0400	TSIB0600	TSIB0750T	TSIB1000T	TSIB1300T	TSIB1500T
Tcam	Tamb	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)
-18°C	32°C	3700	4900	5762	6980	10609	12463
	40°C	3200	4300	5100	5336	9270	10609
-22°C	32°C	3100	4100	5000	5620	9470	10860
	40°C	2500	3500	4100	4600	8180	9424
-25°C	32°C	2800	3600	4100	4803	8343	9270
	40°C	1800	3100	3600	4300	7107	8240

Tamb: Temperatura Ambiente


Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

Ø Caños de Conexión

MODELO	Alta	Baja	Desc.	Cañería
TSIB0400T	3/8"	3/4"	-	Provisto
TSIB0600T	1/2"	7/8"	-	No Provisto
TSIB0750T	1/2"	7/8"	-	No Provisto
TSIB1000T	1/2"	1 1/8"	-	No Provisto
TSIB1300T	5/8"	1 3/8"	-	No Provisto
TSIB1500T	5/8"	1 3/8"	-	No Provisto

DIMENSIONES U.C Y EVAPORADOR



Modelos	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TSIM0250M	995	790	500	520	940	1180	460	670	520
TSIM0250T	995	790	500	520	715	960	460	670	520
TSIM0400T	1110	1280	500	520	1065	1320	350	440	520
TSIM0500T	1110	1280	500	520	1353	1617	400	440	510
TSIM0750T	1550	1320	560	610	1835	2080	400	670	580
TSIM1000T	1550	1320	560	610	1460	1710	440	670	730
TSIB0400T	995	790	500	520	940	1180	460	670	520
TSIB0600T	1110	1280	500	520	1230	1480	460	670	520
TSIB0750T	1110	1280	500	520	1550	1800	460	670	520
TSIB1000T	1110	1280	500	520	1550	1800	460	670	520
TSIB1300T	1550	1320	560	610	1830	2080	500	670	580
TSIB1500T	1550	1320	560	610	1830	2080	500	670	740

EMBALAJE

EQUIPO		P	L	H
		(mm)	(mm)	(mm)
TSIM0250M	U. Cond.	650	1250	900
	U. Evap.	700	1410	975
TSIM0250T	U. Cond.	650	1250	900
	U. Evap.	760	1100	830
TSIM0400T	U. Cond.	650	1250	1400
	U. Evap.	700	1410	975
TSIM0500T	U. Cond.	650	1250	1400
	U. Evap.	780	1700	730
TSIM0750T	U. Cond.	930	1880	1580
	U. Evap.	930	2200	800
TSIM1000T	U. Cond.	930	1880	1580
	U. Evap.	860	1800	1030
TSIB0400T	U. Cond.	650	1250	900
	U. Evap.	700	1410	975
TSIB0600T	U. Cond.	650	1250	1400
	U. Evap.	700	1410	975
TSIB0750T	U. Cond.	650	1250	1400
TSIB0100T	U. Evap.	790	1900	765
TSIB1300T	U. Cond.	930	1880	1580
TSIB1500T	U. Evap.	930	2200	800

